

# LK Kytkentälaatikko

## YLEISTÄ

LK Kytkentälaatikko on tarkoitettu käytettäväksi putki putkessa -rakenteisen LK Universalputken kanssa. Suojaputken halkaisija voi olla 25 tai 34 mm.

LK Kytkentälaatikko on valmistettu galvanoidusta teräslevystä ja siihen kuuluu styroksansi. Toimitukseen sisältyy neljä kiinnityspeltiä 25 mm suojaputkelle sekä peiteteippiä käyttämättömien reikien peittämiseen.

Laatikkoa on kahta mallia: 290 x 290, jossa reiät kaikilla sivuilla sekä 200 x 300, jossa reiät lyhyillä sivuilla.



*LK Kytkentälaatikko, Tuote nro 187 23 96*

## ASENNUS

1. Aloita vääntämällä tukijalkojen alin osa niin, että kiinnitys voidaan tehdä alustaan. Korkeutta voidaan säätää jonkin verran jalkojen asentojen avulla. Kiinnitä laatikko alustaan betoninauloilla tai vastaavilla.
2. Irrota styroksansi ja kehys. Paina varovasti putki putkessa -rakenteinen LK Universalputki sille tarkoitettuun loveen. Kun asennettavan suojaputken halkaisija on 25, putki lukitaan laatikon sisäpuolella olevien lukituspeltien kanssa.
3. Peitä mahdolliset käyttämättömät reiät mukana seuraavalla peiteteipillä.
4. Kiinnitä styroksansi ja tarkista, että laatikko on tiivis.
5. Valun jälkeen laatikko avataan ja putket vapautetaan. Kun putket on kytketty lämpöpattereihin, laatikon reikä täytetään hiekalla. (Jos lattiaksi tulee klinkkeri, laatikko täytetään laastilla.)